


# 插頭插座 MSSD-E-M12

料號: 539711

FESTO

用於電磁線圈和閥，連接孔樣式針對JMEH, MEH和MOEH 閥。



## 技術參數

特性	值
連接頻率	50
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	11 g
電氣連接 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
電氣連接 2	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 300 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	6 A
電纜螺紋連接	M12
容許的電纜直徑	4 ... 6 mm
端子截面	0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material seals	HNBR