


耳軸安裝件 SBN-40

料號: 539925

FESTO

適用於DSNU/ESNU圓形氣壓缸，可安裝於軸承端蓋或後端蓋



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	593 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting ring	鍛造鋁合金 電鍍
Material mounting	鋼, 鍍鋅
Material mounting pin	鋼, 鍍鋅
Material bearing	青銅
Material screws	電鍍鋼
Material bracket	鋼