


移載模組 HSW-10-AS

料號: 540226

FESTO

抓取&放置系統, 用於部件的重定位, 旋轉角度90°, 無驅動器,
具有支撐和驅動軸



技術參數

特性	值
工作行程	9 ... 15 mm
尺寸	10
90°擺動角度時的最大直線行程	90/90 mm
Z 行程	80 ... 100 mm
緩衝	通過緩衝吸收噪音
裝配位置	任何
設計結構	驅動軸 直線導向加旋轉軸承 有導向的動作順序
位置檢測	用於近接感測器
重複精度, 端點位置	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
驅動軸上的最大驅動扭矩	0.85 Nm
驅動軸的最大軸向力	10 N
最大扭矩Mx	0.6 Nm
最大扭矩My	0.6 Nm
最大扭矩Mz	0.6 Nm
最大有效負載	0.5 kg
驅動軸的最大徑向力	30 N
Y 方向上的最大過程力	30 N
產品重量	1,200 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
Material stops	高合金鋼
Material spring pressure piece	高合金鋼
Material sub-base	鍛造鋁合金 電鍍
Material bracket	鍛造鋁合金 電鍍
Material cross-guide	熱處理鋼
Material swivel lever	外殼-硬化鋼 拋光處理
Material slotted guide plate	外殼-硬化鋼 硬化處理
Material sensor rail	鍛造鋁合金 電鍍
Material bar	鍛造鋁合金 電鍍
Material adjusting screw	高合金鋼