


# 油壓緩衝器 YSRW-DGC-32-KF

料號: 540351

FESTO

適用於DGC和DGCi直線驅動器



## 技術參數

特性	值
尺寸	32
緩衝	自調節 軟特性
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material piston rod	高合金鋼