



球閥驅動單元 VZPR-BPD-22-R114

料號: 540515

FESTO

Brass, with double-acting actuator DAPS 2/2-way, nominal width 1 1/4", PN40, thread EN 10226-1.



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥 擺動驅動器
驅動類型	電動 氣壓
裝配位置	任何
安裝類型	CNOMO 具內 (母) 螺紋
製程閥的連接	Rp1 1/4
切換位置指示器	旋鈕方向 = 氣流方向
額定直徑 DN	32
操作壓力, 球閥驅動	1 ... 8.4 bar
製程閥的額定壓力	40
介質溫度	-20 ... 150 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
產品重量	3,200 g
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress