


單向節流閥

GRLSA-1/8-QS-6

料號: 540661

FESTO

具固定補償，適用於最佳化流量設定



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能，用於排氣
氣壓連接，氣口 1	QS-6
氣壓連接，氣口 2	G1/8
驅動類型	手動
可調元件	內六角
安裝類型	具螺紋的
節流方向上的標準額定流量	0 ... 250 l/min
逆止方向上的標準額定流量	180 ... 310 l/min
環境溫度	-10 ... 60 °C
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 410 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	430 ... 540 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定鎖緊扭矩	3.5 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	19.5 g
Material seals	NBR
Material hollow bolt	鍛造鋁合金 電鍍
Material release ring	POM
Material adjusting screw	PA-加強
Material swivel fitting	牙鑄鋅