



球閥驅動單元 VZPR-BPDH-22-R112R

料號: 540877

FESTO

包含氣壓 DAPS旋轉驅動器, 組合一個 2/2 VAPB 球閥 (不鏽鋼)



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥 擺動驅動器
驅動類型	電動 氣壓
裝配位置	任何
安裝類型	CNOMO 具內 (母) 螺紋
製程閥的連接	Rp1 1/2
切換位置指示器	旋鈕方向 = 氣流方向
額定直徑 DN	40
操作壓力, 球閥驅動	1 ... 8.4 bar
製程閥的額定壓力	63
介質溫度	-20 ... 150 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
材料備註	含有 PWIS
可用於食品行業	否
產品重量	7,000 g
耐腐蝕等級 CRC	3