


# 開關閥 MS6N-EM1

料號: 541301

FESTO

具 NPT 螺紋

代表範例



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
設計結構	旋轉滑閥
驅動類型	手動
排氣功能	不可節流
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 雙穩態
操作壓力	0 ... 18 bar
標準額定流量	3,000 ... 8,700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
Food-safe	See Supplementary material information
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	任何
流量方向	不可逆
氣壓連接, 氣口 3	1/2 NPT
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	壓鑄鋁