


匯流排節點 CPX-FB32

料號: 541302

FESTO

用於模組化電氣閥島 CPX.



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus接口	插座, M12x1, 4-pin, D-coded
特殊驅動器的診斷	通道和模組導向診斷 - 模組的電壓不足 - 診斷記憶
配置支援	EDS文件
參數配置	- 診斷行為 - 安全防護裝置反應 - 通道上的強迫輸出 - 閒置模式特性 - 訊號設定 - 系統參數
附加功能	- 經由Explicit Message來取得非週期的數據 經由Ethernet來取得非週期的數據 - IP定址是經由DHCP, DIL開關或操作器 Channel-oriented diagnostics via fieldbus 透過Fieldbus 將啟動參數化轉成一般文字 可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
控制元件	DIL 開關
傳輸速率	10/100, full/half dupl. MBit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 65 mA
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	125 g
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
通訊協定	EtherNet/IP
特殊總線的LED顯示	IO: I/O 狀態 MS: 模組狀態 NS: 網路狀態 TP: 網路活動
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
外殼的材料訊息	PA-加強 PC