


緩啟動閥

MS12-DL-G

料號: 541497

FESTO

以緩慢的方式對氣壓設備進行加壓和排氣



技術參數

特性	值
排氣功能	可節流
驅動類型	氣壓
裝配位置	任何
手動控制	無
設計結構	活塞座
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
閥功能	2/2
操作壓力	2 ... 20 bar
標準額定流量	25,000 ... 42,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	3,600 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	氣路板模組
氣壓連接, 氣口 2	氣路板模組
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁