


電磁線圈

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

料號: 541666

FESTO

Cable with insulating conduit connection, 120 V AC/60 Hz and
110 V AC/50-60 Hz



技術參數

特性	值
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 12.5 VA, holding power 7.5 VA 120 V AC: 60 Hz, pick-up power 11.5 VA, holding power 6.5 VA
容許的電壓波動	+/- 10 %
EU以外的防爆保護認證	NEC 500 Class I, Div. 1
耐腐蝕等級 CRC	1
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 60 °C
電纜長度	0.5 m
材料備註	符合 RoHS