

高負載氣管

PAN-R-12X2,2-SI

料號: 541678

FESTO

標準外徑氣管，用於20 bar以內的高壓，
能承受較高的熱量和機械負載。



技術參數

特性	值
外徑	12 mm
與流量相關的彎曲半徑	46 mm
內徑	7.6 mm
最小彎曲半徑	30 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 3.5 MPa
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 35 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 507.5 psi
授權	TÜV
認證核發部門	B 013277 0506 00
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 ... 80 °C
產品重量視長度而定	0.0698 kg/m
氣壓連接	For push-in connector outside diameter 12 mm
顏色	銀
肖氏硬度	D 62 +/-3
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	TPE-A