


# 中間位置模組 DADM-DGC-32-A

料號: 541701

FESTO

適用於DGC和DGCi直線驅動器



## 技術參數

特性	值
尺寸	32
裝配位置	任何
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
最大衝擊速度	3 m/s
最大擺動時間	100 ms
重複精度	0.02 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	530 g
安裝類型	夾在 DGC 氣壓缸
氣壓連接	QS-4
材料備註	符合 RoHS
Material stop screw	鋼 經過電鍍
Material seals	NBR
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material lever	高合金鋼, 耐腐蝕
Material clip	高合金鋼, 耐腐蝕
Material nut	鋼 經過電鍍
精確調節	2 mm
操作模式	雙動