


電接口

CPVSC1-AE16-CPI

料號: 541975

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	52 mm
高度	40 mm
長度	70 mm
Fieldbus接口	M9, 5-pin插頭和插座
特殊驅動器的診斷	低電壓, 閘島
通訊類型	CP fieldbus
電磁線圈的最大數量	16
參數配置	通過CP協議進行參數設定
極性保護	用於所有工作電壓接口
通訊協定	CP fieldbus
額定工作電壓時的電流消耗, 負載	取決於閘的型號和閘的數量
額定操作壓力時的電流消耗	Electronics: <= 100 mA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 50 °C
相對空氣濕度	90% at 50°C 非冷凝
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
防護等級	IP20 符合 IEC 60529
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
產品重量	150 g
特殊總線的LED顯示	CP: CP fieldbus
安裝類型	具通孔
Material housing	PA-加強
材料備註	符合 RoHS