


AS-I 模組

ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

料號: 542125

FESTO

可允許連接 4 個感測器, 3個驅動器, 使用 M12 連接技術.



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	c UL us - Listed (OL)
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 3G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
EU以外的防爆保護認證	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
防氣爆	Ex ec IIC T4 Gc X
防塵爆	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
周遭防爆溫度	-5°C <= Ta <= +50°C