


# 連接電纜

## NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

料號: 542129

FESTO

用於近接感測器, 位置傳送器, 壓力開關, 流量感測器, 視覺和電感感測器.



### 技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
裝配位置	任何
電纜屬性	標準
切換位置指示器	否
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65 IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-5 ... 70 °C
最大緊固扭矩	0.6 Nm, M12x1
電纜的最小彎折半徑	52 mm
產品重量	26 g
電氣連接 1	直式插座, M12x1, 5-pin, A編碼
電氣連接 2	直式插頭, M12x1, 4-pin, A編碼
電纜結構	4x0,34
電纜直徑	5.2 mm
電纜長度	0.15 m
導體的額定截面	0.34 mm <sup>2</sup>
保護性接地	還未上市
安裝類型	具螺紋插頭 具套筒螺帽
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
鎖緊螺帽的材料訊息	牙鑄鋅
密封件的材料訊息	FPM
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
電纜護套的材料訊息	PVC
螺釘的材料訊息	牙鑄鋅
壓接連接件的材料訊息	鍍金插座 銅合金 插頭, 鍍金