


連接電纜

NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

料號: 542130

FESTO

經過預先裝配, 用於 MFH 閥.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---------------------------------|
| 基於標準 | EN 175301-803 EN 61076-2-101 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 電纜屬性 | 標準 |
| 切換位置指示器 | LED |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 容許的電流負載 | 4 A |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 70 °C |
| 最大緊固扭矩 | 0.6 Nm, M12x1 0.4 Nm, M3 |
| 電纜的最小彎折半徑 | 59 mm |
| 產品重量 | 69 g |
| 電氣連接 1 | 角式插座, 方形設計, 3-pin, BI 型 |
| 電氣連接 2 | 直式插頭, M12x1, 5-pin, A編碼 |
| 電纜結構 | 3 x 0,75 mm ² |
| 電纜直徑 | 5.9 mm |
| 電纜長度 | 0.5 m |
| 導體的額定截面 | 0.75 mm ² |
| 保護性接地 | 已可供應 |
| 安裝類型 | 通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上 具螺紋插頭 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| 密封件的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 外殼的材料訊息 | PBT TPE-U(PU) |
| 電纜護套的材料訊息 | PVC |
| 螺釘的材料訊息 | 鋼 牙鑄鋅 |
| 壓接連接件的材料訊息 | 鍍錫插座 銅合金 插頭, 鍍金 |