


連接電纜

NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

料號: 542132

FESTO

經過預先裝配, 用於CPE10/14-M1BH 閥.



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101
裝配位置	任何
切換位置指示器	LED
工作狀態顯示	黃色 LED
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電流負載	1 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
防護等級	IP65
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
最大緊固扭矩	0.6 Nm, M12x1 0.25 Nm, M2
電纜的最小彎折半徑	42 mm
產品重量	19 g
電氣連接 1	角式插座, 方形設計, 2-pin, MSZC
電氣連接 2	直式插頭, M12x1, 5-pin, A編碼
電纜結構	2 x 0,25 mm ²
電纜直徑	3.4 mm
電纜長度	0.5 m
導體的額定截面	0.25 mm ²
保護性接地	還未上市
安裝類型	通過M2中心螺絲安裝在電磁閥上 具螺紋插頭
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
螺釘的材料訊息	鋼 牙鑄鋅
壓接連接件的材料訊息	鍍錫插座 銅合金 插頭, 鍍金