

# 直線型門架 DHSL-2DGE25ZR-HMP20

產品代號: 543002


FESTO

包含一個電動齒輪皮帶驅動軸，具有被動導向軸和模組化搬運軸，  
高效定位和堅固。特定的接口，用於連接到

Festo的旋轉驅動器和夾爪上。

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購。

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



## 技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂3.0
有效負載	0 ... 6 kg
驅動單元, Z 軸	HMP-20
驅動系統, Z 軸	氣壓
中間位置, Z 軸	x1
行程, Z 軸	0 ... 400 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGE-25-ZR-KF
驅動系統, Y 軸	電動的 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 2,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm