


# 三維門門架 DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-HMP20

產品代號: 543039

FESTO

包含電動齒輪皮帶驅動軸, 具球軸承導向和被動導向軸, 垂直的模組化搬運軸, 精確而堅固. 特定的接口, 用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上.  
作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系統來訂購.  
請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



## 技術參數

特性	值
組裝	3D懸臂 3.0
有效負載	0 ... 6 kg
驅動單元, Z 軸	HMP-20
驅動系統, Z 軸	氣壓
中間位置, Z 軸	x1
行程, Z 軸	0 ... 400 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGE-25-ZR-KF
驅動系統, Y 軸	電動的 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向 2x
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 1,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,1 mm
驅動單元, X 軸	DGE-40-ZR-KF
驅動系統, X 軸	電動的 齒輪皮帶驅動器, 具球軸承導向
中間位置, X 軸	任何
行程, X 軸	0 ... 3,000 mm
終點位置的重複精度, X 軸	± 0,1 mm
中間位置的重複精度, X 軸	± 0,1 mm