

Pick&Place DHSP-HSP25


產品代號: 543049

FESTO

將電動或氣壓驅動器與機械導向相連接，
可向兩個方向動作。結構緊湊且非常高效。特定的接口，用於連接到
Festo的旋轉驅動器和夾爪上。

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購。

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求，以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	Pick&Place 1.0
有效負載	0 ... 1.6 kg
驅動系統, Z 軸	氣壓
行程, Z 軸	20 ... 70 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	HSP-25
驅動系統, Y 軸	氣壓
行程, Y 軸	52 ... 170 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm