


電源插座 NECU-G78G4-C2

料號: 543108

FESTO

用於模組化電氣閘島 CPX.



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61984
授權	c CSA us (OL)
產品重量	58.7 g
電氣連接 1	直式插座, 7/8", 4-pin
插頭編碼	ODVA AutoSIG
電氣連接 2	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	10 A
浪湧強度	2.5 kV
容許的電纜直徑	6 ... 12 mm
端子截面	<= 1.5 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 80 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material of union nut	Nickel-plated die-cast zinc
Material seals	FPM NBR
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy