


# 插頭

## NECU-M-S-D12G4-C2-ET

料號: 543109

FESTO

用於模組化電氣閘島 CPX.



### 技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
產品重量	44.3 g
電氣連接 1	直式插頭, M12x1, 4-pin, D編碼, 屏蔽型
插頭編碼	D
電氣連接 2	螺絲端子, 可篩選
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
浪湧強度	2.5 kV
傳輸特性	DIN EN 50173 / CAT 5
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	Nickel-plated die-cast zinc
Material electrical contact	Brass, gold-plated