

# Multi-pin節點 VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

料號: 543412

FESTO

用於閩島 VTSA 及 VTSA-F.



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 61984
裝配位置	任何
閩位的最大數量	16 具雙穩態閩 32 具單穩態閩
最大剩餘電流	6 A
額定工作電壓 DC	24 V
浪湧強度	1.5 kV
在40°C時的可接受電流負載	1 A
污染程度	3
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	545 g
電氣連接	Multi-pin插頭 插座 / 端子條
Material cover	PA
Material housing	壓鑄鋁