


Multi-pin節點 VABE-S6-1LF-C-M1-R19

料號: 543415

FESTO

用於閩島 VTSA 及 VTSA-F.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
閩位的最大數量	16 具單穩態閩 8 具雙穩態閩
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	539 g
電氣連接	Multi-pin插頭 19-pin 插頭 To CNOMO E03.62.530.N
Material cover	PA
Material housing	壓鑄鋁