

控制單元 FED-5010

產品代號: 543448

FESTO

顯示器及具有LCD圖像顯示的操作器，用來連結PLC系統
將淘汰的產品，供貨至 2010.



技術參數

特性	值
深度	101 mm
高度	307 mm
長度	392 mm
最大的前面板厚度	5 mm
使用者記憶	32 Mbyte
即時時鐘	是
即時時鐘偏移	130 s / 月
顏色的數量	64 k
顯示	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	15"
備份電池	3 V / 270 mA 鋰
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
顯示分辨率	XGA, 1024x768 Pixel
額定工作電壓 DC	24 V
額定工作壓力時的電流消耗	1,5 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
保護等級	前面IP65, 後面IP20
環境溫度	0 ... 45 °C
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
產品重量	3,800 g
AUX接口	Sub-D 9-pin 插頭插座
印表機接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭插座
PLC 接口	RS232 Sub-D 15-pin 插頭
USB 接口	是
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd 2nd 乙太網路接口, 光學 10 MBd
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS