


# 近接感測器 SMT-8M

料號: 543893

FESTO

磁性, 非接觸式, 用於T槽  
最小訂購量10個



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 70 °C
開關輸出	NPN PNP 非接觸式 2-線
切換元件功能	常閉觸點 常開觸點
最大輸出電流	80 ... 100 mA
短路強度	脈衝調制
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	8 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
接頭的導線引出方向	軸向
電纜長度	0.2 ... 30 m
安裝類型	收緊 可以從上方插入到槽內
環境溫度	-5 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP68