


壓力感測器

VMPAF-FB-PS-3/5

料號: 545353
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2019. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
寬度	21 mm
裝配位置	任何
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 25 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
精度, FS	2.5 %FS
材料備註	符合 RoHS