

# 轉接器

## NPFA-A-P18-G14-F

料號: 545922

FESTO

用於VUVB 電磁閥。



### 技術參數

特性	值
容器尺寸	10
操作壓力	0.9 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	20 g
凸緣螺絲的材料訊息	鍛造鋁合金
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
材料訊息, 封堵頭	強化的製程自動化
原料資訊, O形環	NBR
材料訊息, 隔離部件	鋼