



電磁閥

MFHB-2-1/4-B

料號: 546064

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|-------------------------------|
| 閥功能 | 2/2 常閉, 單穩態 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 標準額定流量 | 600 l/min |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 設計結構 | 提動閥座 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 防護等級 | IP65 |
| 額定尺寸 | 7 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 手動控制 | 位置鎖定 |
| 關閉時間 | 23 ms |
| 開啟時間 | 12 ms |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 40 °C |
| 產品重量 | 575 g |
| 嚮導排氣口84 | M5 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鋁 電鍍 |