



# 調壓閥板

## VABF-S2-1-R3C2-C-6

料號: 546085

FESTO

用於閩島 VTSA, 標準孔型符合 5599-2, 最高達 6 bar.



## 技術參數

特性	值
寬度	42 mm
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
氣壓垂直堆疊	調壓閥, 用於4
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
壓力錶選擇	可能的
壓力調節範圍 Mpa	0.1 ... 0.6 MPa
壓力控制範圍	1 ... 6 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 ... 87 psi
輸入壓力 1	0.5 ... 10 bar
氣源壓力 1 MPa	0.05 ... 1 MPa
氣源壓力 1 psi	7.25 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	640 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上 在單個底座上
壓力錶接口	具固定夾
材料備註	符合 RoHS
Material control panel	PA
Material regulator housing	壓鑄鋁