



調壓閥板

VABF-S2-1-R4C2-C-6

料號: 546089

FESTO

用於閩島 VTSA, 標準孔型符合 5599-2, 最高達 6 bar.



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 寬度 | 42 mm |
| 基於標準 | ISO 5599-2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓垂直堆疊 | 調壓閥, 用於2和4 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 壓力錶選擇 | 可能的 |
| 壓力調節範圍 Mpa | 0.1 ... 0.6 MPa |
| 壓力控制範圍 | 1 ... 6 bar |
| 壓力調節範圍 psi | 14.5 ... 87 psi |
| 輸入壓力 1 | 0.5 ... 10 bar |
| 氣源壓力 1 MPa | 0.05 ... 1 MPa |
| 氣源壓力 1 psi | 7.25 ... 145 psi |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 920 g |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 壓力錶接口 | 具固定夾 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | 壓鑄鋁 |