



垂直壓力氣源板

VABF-S2-1-P1A3-N38

料號: 546094

FESTO

用於閥島 VTSA, 標準孔型符合 5599-1, 5599-2,
用於安裝在底座和閥之間。



技術參數

特性	值
寬度	43 mm
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
氣壓垂直堆疊	1的備用氣源
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
標準額定流量	1,300 l/min
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力容器指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	340 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上 在單個底座上
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁