



垂直壓力隔離板 VABF-S2-1-L1D1-C

料號: 546096

FESTO

用於閩島 VTSA, 標準孔型符合 5599-1, 5599-2,
用於安裝在底座和閩之間, 終端供應壓力已封鎖.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 寬度 | 43 mm |
| 基於標準 | ISO 5599-2 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 氣壓垂直堆疊 | 1的關閉 |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.9 ... 10 bar |
| 標準額定流量 | 1,200 l/min |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU 壓力容器指導原則 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 600 g |
| 垂直堆疊型的安裝 | 在氣路板模組上 在單個底座上 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | 壓鑄鋁 |