


電接口 CPV14-GE-DN3-8

料號: 546200
將停止供貨的產品

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|---|
| CP子線擴展 | 是 32 個輸入 32個輸出 |
| Fieldbus接口 | 選配 - 5-pin 螺紋介面條 - 插頭和插座, M12x1, 5-pin, A coded - Sub-D, 9-pin, socket |
| 特殊驅動器的診斷 | ConditionMonitoring CP 子線有模組缺失 短路/過載, 輸出 短路/過載, 輸入 低電壓, 閥島 (擴展部分) 低電壓, 輸出模組 低電壓, 感測器電源 低電壓, 閥島 |
| 通訊類型 | Change of State Polling Strobbed I/O |
| 配置支援 | EDS文件及圖符 |
| 具擴展條的電磁線圈的最大數量 | 48 |
| 電磁線圈的最大數量 | 16 |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 附加功能 | Condition Counter |
| 傳輸速率 | 125, 250, 500 kBit/s 透過開關模組調節 |
| 工作電壓範圍 DC | 20.4 ... 26.4 V |
| 最大輸出口數量 | 16 個電磁線圈和32個輸出 48 個閥線圈 |
| 最大輸入口數量 | 32 |
| 額定工作電壓 DC | 24 V |
| 能源不足緩衝 | 10 ms |
| 殘餘波動 | 4 Vss |
| 額定工作電壓時的電流消耗, 負載 | 取決於閥的類型 |
| 額定操作壓力時的電流消耗 | Electronics: <= 200 mA 感測器電源: 取決於感測器 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| 儲藏溫度 | -20 ... 70 °C |
| 防護等級 | IP20 IP65 |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 編址範圍 | 0 ... 63 透過開關模組調節 |
| Fieldbus認證 | ODVA |
| 電氣絕緣, fieldbus接口 | 光電耦合器 |
| 特殊總線的LED顯示 | MNS: DeviceNet Status |

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 特殊產品的LED顯示 | 12/14: 閥的切換狀態 PS: 電子元件的工作電壓和負載電源 |
| 產品ID | 產品類型: 氣壓閥 (27 dec.) 產品代碼: 8942 dez. |
| Material cover | PA-加強 |
| Material seals | CR NBR |
| Material housing | 壓鑄鋁 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |