



# 精巧型氣壓缸

## ADVU-2"-1 1/2"-P-A

產品代號: 546344

FESTO

近接式感測, 活塞桿端頭具內螺紋  
該產品只可從Festo USA定購  
將停產的產品, 供貨至 2011.



### 技術參數

特性	值
行程	1.5 "
活塞直徑	2"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
操作模式	雙作用
活塞桿末端	陰螺紋
工作壓力	11.6 ... 145 Psi
工作介質	過濾壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-4 ... 176 °F
在端點位置的衝擊能量	0.472 J
6 bar時的理論作用力, 回復行程	238 lbf
6 bar時的理論作用力, 進程	265 lbf
0 mm行程時的移動質量	3.951 oz
每10 mm 行程所增加的重量	2.54 oz
0 mm行程時的基本重量	19.753 oz
每 10 mm 行程的附加質量系數	0.564 oz
氣壓連接	NPT1/8-27
工作壓力 [psi]	11.6 ... 145 psi
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金
動態密封的材料訊息	TPE-U(PU) NBR
活塞桿的材料訊息	高合金鋼
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金