


精巧型氣壓缸

ADVU-5/8"-1 1/2"-A-P-A

產品代號: 546374

FESTO

近接式感測, 活塞桿端頭具外螺紋
 供貨時包括活塞桿上的螺帽。
 該產品只可從Festo USA定購
 將停產的產品, 供貨至 2011.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|------------------|
| 行程 | 1.5 " |
| 活塞直徑 | 5/8" |
| 緩衝 | P: 兩端具彈性緩衝環/板 |
| 操作模式 | 雙作用 |
| 活塞桿末端 | 陽螺紋 |
| 工作壓力 | 17.4 ... 145 Psi |
| 工作介質 | 過濾壓縮空氣 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -4 ... 176 °F |
| 在端點位置的衝擊能量 | 0.0738 J |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 20 lbf |
| 6 bar時的理論作用力, 進程 | 27 lbf |
| 0 mm行程時的移動質量 | 0.423 oz |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 0.529 oz |
| 0 mm行程時的基本重量 | 3.139 oz |
| 每 10 mm 行程的附加質量系數 | 0.141 oz |
| 氣壓連接 | UNF10-32 |
| 工作壓力 [psi] | 17.4 ... 145 psi |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 動態密封的材料訊息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |