

# 基本閥 LFR-D-MINI-A



料號: 546433

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具金屬保護杯罩

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
系列	D
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動
設計結構	過濾調壓閥不具壓力錶
最大冷凝物容積	0.748 oz(l)
杯罩保護	金屬保護杯罩
壓力錶	Prepared for G1/8
操作壓力	28 ... 180 Psi
壓力控制範圍	6.9 ... 180 Psi
最大壓力遲滯	3 Psi
標準額定流量	26.25 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	14 ... 140 °F
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	41 ... 140 °F
環境溫度	41 ... 140 °F
產品重量	14.35 oz
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC