

基本閥 LFMA-D-MINI-U


料號: 546439

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

無螺紋連接板, 濾芯 0.01 µm, 具金屬保護杯罩.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



技術參數

特性	值
系列	D
尺寸	Mini型
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放	手動旋轉
操作壓力	13.8 ... 240 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:7:2] 惰性氣體
過濾器功效	99.9999 %
杯罩保護	金屬保護杯罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	33.8 ... 140 °F
環境溫度	14 ... 140 °F
殘餘油含量	0.00000027 oz/yd3
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
Material housing	牙鑄鋅
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
材料備註	符合 RoHS
產品重量	8.75 oz