


分氣塊

FR-8-1/4-BR

料號: 546750

FESTO

用於氣源分配。



技術參數

特性	值
額定尺寸	11.5 mm
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出數量	8
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
Material housing	鍛造鋁合金