


輸出模組 CP-A08-M12-EL-Z

料號: 546924

FESTO

具外部負載電壓連結



技術參數

特性	值
安裝類型	具通孔 具頂部導軌 選配
環境溫度	-5 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material cover	PA-加強
LED顯示	3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
最大輸出口數量	8
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
DC工作電壓, 負載電壓	24 V
負載電壓的注意事項	通過負載電壓接口(24 V DC)
殘餘波動, 負載電壓	4 Vss
特性曲線, 輸出	IEC1131-T2
邏輯開關, 輸出	PNP (正向切換)
每一模組最大的集合氣流量	4 A
電絕緣通道 - 通道	否
防護(短路)	內部電子熔線用以保護每個群組