

# L型接頭


## NPFB-L-R34-G34-MF

料號: 547727

FESTO

適用於具硬管的連結

R及G螺紋鎖頭，紙屑帶或是紙屑膠都可用來當作額外的密封材料，  
當密封G螺紋鎖頭時，可使用軟鋁軸向密封圈AL 99.5



### 技術參數

特性	值
螺紋接頭的材料訊息	黃銅 鍍鎳
容器尺寸	10
操作壓力	-0.95 ... 40 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [---]
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-20 ... 150 °C
產品重量	120 g
氣壓連接, 氣口 1	R3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
材料備註	符合 RoHS