


真空錶

VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

料號: 547843

FESTO

具顯示單位 bar.



技術參數

特性	值
壓力錶的額定尺寸	63
連接的位置	後側中心
基於標準	DIN EN 837-1
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計結構	Bourdon-管壓力錶
顯示範圍【bar】	-1 ... 0 bar
刻度	單一刻度
操作壓力	-1 ... 0 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
連續負載係數	0.75
可變負載係數	0.66
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	90 g
測量精度等級	2,5
安裝類型	具螺紋的
氣壓連接	R1/4
Material of threaded plug	黃銅
Material housing	ABS
Material segments	PS
Material screen	PS