

電源組


SVG-1/230VAC-24VDC-10A

料號: 547868
將停止供貨的產品

FESTO

具24 V DC 額定輸出電壓和 10 A 額定輸出電流

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
寬度	85 mm
高度	130 mm
長度	125 mm
裝配位置	自由對流
主氣源	單相
輸入電流	2,8 - 1,2 A
額定輸出電壓DC	24 V
額定輸出電流	10 A
輸入電壓範圍AC	100 ... 240 V
能源不足緩衝	50 ms
線頻率	45 ... 65 Hz
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
儲藏溫度	-40 ... 85 °C
相對空氣濕度	95%
防護等級	IP20
環境溫度	-25 ... 70 °C
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
產品重量	1,300 g
安裝類型	具頂部導軌
材料備註	含有 PWIS