



油壓緩衝器

DYSW-4-6-Y1F

料號: 548070

FESTO

自調式, 性能改進型



技術參數

特性	值
尺寸	4
行程	6 mm
緩衝	自調節 軟特性
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	2 m/s
復位時間短	0.2 s
復位時間長	1 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	6 mm
最大制動力	100 N
單位行程的最大能量消耗	0.8 J
每小時的最大能源消耗	7,000 J
最大殘餘能量	0.006 J
復位力	0.7 N
產品重量	6 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼