


終端控制器

CPX-CMPX-C-1-H1

料號: 548931

FESTO

用於模組化電氣閥島 CPX.



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 107 mm x 55 mm
診斷	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
模組的最大數量	10
顯示	7-程式段顯示
控制元件	3個鍵
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
負載電壓範圍	20 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
額定電壓 DC	24 V
額定操作壓力時的電流消耗	80 mA
容許的負載電流	2.5 A
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 29部分	按照嚴格等級 2 進行測試
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
相對空氣濕度	5 - 95 % 非冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 2 進行測試
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	140 g
每個子線的軸	1
軸子線的數量	1
控制介面的電氣連接	插頭插座 M9 5-pin
電纜長度	<= 30 m
控制介面	數位式 CAN 匯流排, 具有Festo 通訊協定 終端電阻, 整合型
Material housing	PA-加強