


馬達控制器 SEC-ST-48-6-P01

料號: 548945
將停止供貨的產品

用於步進馬達

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
控制器操作模式	Bipolar-Chopper-Driver
操作模式	1/32 step, 6400 steps/U
可調電流降低	0 或 70, 通過 DIP 開關進行設置
步進調節	通過 DIP 開關
額定電流調整	DIP 開關
最大步進頻率	40 kHz
額定電流	1.25 ... 6 A
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 40 °C
授權	C-Tick
產品重量	660 g
邏輯輸入工作範圍	4 ... 6 V 20 ... 26 V
電氣連接	螺紋介面
安裝類型	具頂部導軌