


# 電接口

## VABE-S6-1LF-C-A8-E

料號: 549043

FESTO



### 技術參數

特性	值
裝配置置	任何
Fieldbus接口	插座 M12x1/4-pin 插頭, M12x, 4-pin
電磁線圈的最大數量	8
每個設備的從動數量	2
最大輸出口數量	8
最大輸入口數量	8
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 90 %
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	850 g
電氣連接	Fieldbus 通過CPX
編址範圍	1 ... 31 (0) 透過AS-I編址設備進行調整
電氣絕緣, fieldbus接口	光電耦合器
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR PUR
Material housing	壓鑄鋁 PA