


Multi-pin節點 VABE-S6-LT-C-S6-R5

料號: 549046

FESTO

用於閥島 VTSA 及 VTSA-F.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
閥位的最大數量	12 具單穩態閥 6 具雙穩態閥
最大剩餘電流	10 A
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	760 g
電氣連接的數量	6
電氣連接	Multi-pin插頭 5-pin M12 插頭
Material cover	PA
Material housing	壓鑄鋁