


# 蓋子 VAEM-S6-C-S10-R5

料號: 549049

FESTO

最多可連接20個單嚮導閥或10個雙穩態閥



## 技術參數

特性	值
閥位的最大數量	10 具雙穩態閥 20 具單穩態閥
最大剩餘電流	10 A
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	230 g
電氣連接的數量	10
電氣連接	5-pin M12 插頭
Material housing	PA